


# KERN CCS 1T-4

**KERN**

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



| Categorie        |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Telsysteem           |
| Productfamilie   | CCS                  |

| Meetsysteem                                  |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Weegsysteem                                  | Rekmeetstrip                 |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer       | KIP 1500V20M                 |
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]   | 100 mg                       |
| Referentie weegschaal - artikelnummer        | CFS 6K0.1                    |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]     | 6 kg                         |
| Reproduceerbaarheid                          | 0,0002 kg                    |
| Linearisatie                                 | ±                            |
| Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid | 0,5 kg                       |
| Justermogelijkheden                          | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht                     | 1500 kg (M1)                 |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]    | 1500 kg                      |
| Inslingertijd                                | 2 s                          |
| Opwarmtijd                                   | 120 min                      |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max]         | 0,0005 kg                    |
| Referentie weegschaal - Linearisatie         | 200 mg                       |
| Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid  | 100 mg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie        | 1 kg                         |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 1 kg     |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]                   | 0,5 kg   |
| Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]  | 500 mg   |
| Eenheden                                                      | kg<br>lb |
| Vooraf ingestelde eenheid                                     | kg       |

| Scherm                        |       |
|-------------------------------|-------|
| Type display                  | LCD   |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓     |
| Scherm segmenten              | 6     |
| Scherm cijferhoogte           | 20 mm |

| Ontwerp                        |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 320×350×125 mm   |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1200×1500 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak       | 1200×1500 mm     |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1200×1500×108 mm |
| Materiaal behuizing            | kunststof        |
| Materiaal weegoppervlak        | metaal, gelakt   |
| Materiaal meetcel(len)         | aluminium        |
| Waterpas                       | ✓                |
| Stelschroeven verstelbaar      | ✓                |
| Kabellengte                    | 1,5 m            |
| Afreesinrichting kabellengte   | 5 m              |

| Functies                                                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PreTare-functie                                                                         | ✓                              |
| Totale geheugenfunctie                                                                  | ✓                              |
| Recept/samenstellingsniveau                                                             | Rez A (Netto-totaal)           |
| Omrekeningsfunctie                                                                      | ✓                              |
| PLU - totaal                                                                            | 100                            |
| Tolerantie wegen                                                                        | ✓                              |
| Telfunctie                                                                              | ✓                              |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)                                          | 15.000.000                     |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar                                                        | ✓                              |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 100 mg                         |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g                            |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                                                         | n (willekeurig aantal stukken) |

# KERN CCS 1T-4



Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Bescherming IP - scherm                         | IP23                       |
| Bescherming IP - plateau                        | IP65                       |
| Bescherming IP - meetcel                        | IP65                       |
| Geheugenfunctie                                 | ✓                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar              |
| Tarreefunctie                                   | handmatig (meerdere keren) |

## Interface

|            |                  |
|------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |
|------------|------------------|

## Stroomvoorziening

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening                                             | Voedingseenheid           |
| Voedingseenheid type                                                       | Stekkeradapter            |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH    |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>CH                |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz   |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 500 mA              |
| Contactdoos voor voedingseenheid                                           | Binnen plus, buiten minus |
| Type batterij/accu                                                         | Pb                        |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 70 h                      |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 60 h                      |
| Accu oplaadtijd                                                            | 12 h                      |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 0 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %    |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie         | 962-130-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517     |

## Verpakking & verzending


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Levertijden                   | 4 d              |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1270×1560×240 mm |
| Verzendmethode                | Expeditie        |
| Nettogewicht ca.              | 110 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 115 kg           |
| Verzendgewicht                | 115 kg           |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761235878         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

