
SAUTER **CE HSN**

Compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Digitale weegtransmitter
Productfamilie	CE HS

Meetsysteem

Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	10.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Weegcel - verbinding	6-draads
Interne meetfrequentie	1600 Hz
Meetcel - meetcelweerstand [Min] (Ohm)	43,75
Load cell - meetcelweerstand [Max] (Ohm)	1200
Aantal platforms / kanalen	1

Scherm

Scherm type	7 segment LED
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte	7,62 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	120×101×23 mm

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP20
Tarreerfunctie	automatisch & handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Interface

Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	70 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage | on request

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×155×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761246164
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

