KERN **FGE 10K-3**

Precieze design keukenweegschaal voor keuken, kantine, gastronomie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Keukenweegschaal
Productfamilie	FGE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	15000 g
Afleesbaarheid [d]	1 g
Reproduceerbaarheid	20 g
Linearisatie	± 75 g
Minimumgewicht [Min]	5 g
Resolutie	15.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	1 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	35 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g oz ml lb:oz
Maximale kruip (15 minuten)	4 g
Maximale kruip (30 minuten)	8 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LED-segmenten
Scherm grootte	79×25 mm
Scherm cijferhoogte	22 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	272×250×22 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	272×250×22 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	272×205 mm
Afmetingen weegoppervlak	272×205 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	glas
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	120 sec
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	1

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	3×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	25 h
Batterij capaciteit	420 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	11,5 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	11,5 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128

KERN **FGE 10K-3**

Precieze design keukenweegschaal voor keuken, kantine, gastronomie

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	315×315×30 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761246812
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

