

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Edelstalen tafelweegschaal met grote weegbereiken en beschermingsgraad IP65 tegen stof en spatwater



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB-NL

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	3000 g
Afreesbaarheid [d]	0,2 g
Reproduceerbaarheid	0,2 g
Linearisatie	± 0,6 g
Resolutie	15.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	3 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g lb
Maximale kruip (15 minuten)	800 mg
Maximale kruip (30 minuten)	1,6 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	285×255×90 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	252×200 mm
Afmetingen weegoppervlak	252×200 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	48 h
Batterij spanning	6 V
Batterij - enkelgewicht	92 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

KERN FOB 3K-4NL



Edelstalen tafelweegschaal met grote weegbereiken en beschermingsgraad IP65 tegen stof en spatwater

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-247

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 420×350×175 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 3,8 kg

Brutogewicht ca. 4,4 kg

Verzendgewicht 5,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761214361

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

