# KERN **MBA-A01**

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Medische weegschaal |
| Productgroep | Lengtemeetlat |
| Productfamilie | MBA |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Meetbereik lengtemeetlat (cm) | 30-80cm |
| Meetbereik lengte [Min] | 30 cm |
| Eenheden | cm, ft |
| Meetbereik lengte [Max] | 80 cm |
| Tolerantie lengtemeetlat | 5 mm |
| Divisie | 0,1 cm |
| Vooraf ingestelde eenheid | cm, ft |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 850×240×60 mm |
| Materiaal | kunststoffen |
| Meetuitlijning | horizontaal |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |
| Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.) | ✓ |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 685×302×115 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,40 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,00 kg |
| Verzendgewicht | 4,8 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761216327 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

CE 0297