

KERN OZB-A5 133



Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► ECO-Universele standaards



Plug-in voedingseenheid / adapter EURO
voor landen - optioneel UK

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	385×370×330 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	4,2 kg
Verzendgewicht	9,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232167
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	283×292×303,5 mm
--------------------	------------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	3 W

Focus

Focusmechanisme	grove/fijne scherpstelling coaxiale
-----------------	--

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	pilaarvorm
Kolomhoogte	303,5 mm
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	25 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------