

KERN YKV-02

KERN

Moderne, digitale weegtransmitter voor de snelle registratie van weeggegevens en het doorgeven aan uiteenlopende uitvoermedia, zoals tablets, netwerken, PLC-besturingen enz. – ideaal voor het gebruik van weegschalen in installaties of op transportlijnen



compatibel met EasyTouch



Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
--	------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
---	------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
------------------------------	------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V 1000 mA
--	-------------

Contactdoos voor voedingseenheid	USB-poort
----------------------------------	-----------

Batterij	geen batterij
----------	---------------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×150×72 mm
-------------------------------	---------------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	0,40 kg
------------------	---------

Brutogewicht ca.	0,60 kg
------------------	---------

Verzendgewicht	0,564 kg
----------------	----------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761220423
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Digitale weegtransmitter
Productfamilie	YKV

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	1
Linearisatie	±
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	60.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht

Eenheden	kg g t
----------	--------------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	100×140×35 mm
------------------------------	---------------

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	100×140×35 mm
-------------------------------------	---------------

Materiaal displaybehuizing	kunststof
----------------------------	-----------

Functies

PreTare-functie	✓
-----------------	---

Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
-------------------------	---------------------

Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
---------------	----------------------------

Interface

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet USB WiFi (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
------------	---

KERN YKV-02



Moderne, digitale weegtransmitter voor de snelle registratie van weeggegevens en het doorgeven aan uiteenlopende uitvoermedia, zoals tablets, netwerken, PLC-besturingen enz. – ideaal voor het gebruik van weegschalen in installaties of op transportlijnen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

