

Full HD verrekijker met scherm TX-142

Geïntegreerde camera met 4x zoom en kleurendisplay



5MP camera



FullHD-video



IPS kleuren-LCD



Oplaatbaar op batterijen



MicroSD-opslag





Vergroting



Gezichtsveld



Statief ondersteuning



- Full HD verrekijker voor het maken van video's of foto's
- Full HD 1080P (30fps) voor video's
- 2592x1944 (JPG) voor foto's
- Digitale zoom tot 4x vergroting
- Versterking bij weinig licht (beter zicht bij weinig licht (0,01 lux)
- Ondersteunt MicroSD kaart tot max. 128GB
- Ingebouwde 2500mAh oplaadbare accu (tot 8uur opnemen)
- 7uur 1080p (30fps) video-opnames is gelijk aan ≈ 32GB
- Optisch glas met 12x vergroting
- Bruikbare afstand: van 96 tot 1000 meter

Technische specificaties:

- 1/2,8" CMOS sensor 5MP
- Lens: f=25mm, F/NO 3.0, FOV=17,5°, weinig licht versterking (0,01 lux)
- Videoresolutie: 1920x1080/30fps, 1280x720/60fps, 1280x720/30fps,
- Fotoresolutie: 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, VGA: 640x480
- Videolengte: 1, 3, 5, of 10 minuten instelbaar
- Bestandsformaat: JPG/MP4
- 1x type 18650 lithium accu (ingebouwd) 3,7V, 2500mAh
- Gebruikstijd: Video: 7-8uur; foto: Afhangelijk van de resolutie
- MicroSD** kaart (tot 128GB, Klasse 10) [*niet meegeleverd]
- Video's opnemen: 1080p: 5min. ≈ ca. 250MB; ca. 7h ≈ 32GB
- Foto's opslaan: 5M: 1x Foto ≈ 2MB; ca. 15000 ≈ 32 GB
- Bedrijfstemperatuur: -7°C tot +40°C
- Gewicht / Afmetingen: 485g / (L) 14,5 x (B) 11,5 x (H) 5,5cm

Inhoud verpakking:

Full HD verrekijker met scherm TX-142, 1x mini USB kabel, 1x nekriem, 1x doek, handleiding



Artikelnummer 4863

