


Laserafstandsmeter Met Snelheidsmeetmodus



- Meetbereik tot 600m
- 6 keer vergroting
- Afstelling van de focus
- Golfmodus (vlaggenstokzoeker)
- Snelheidsmeetmodus
- Nauwkeurigheid +/- 1m
- Met statiefaansluiting

Technische specificaties:

- Lasertype: Klasse 1
- Golflengte: 905nm
- Diameter lens: 16mm
- Diameter van uittredepupil: 3,8mm
- Meetbereik voor afstand: 5-600m
- Meetbereik voor snelheid: 0-300km/u
- Vergroting: 6 keer
- IP-klasse: AB 54
- Precisie van afstandsmeting: ± 1 m
- Precisie van snelheidsmeting: ± 5 km/u
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
- Batterijen: 2x AAA batterij, 1,5V
- Gewicht / Afmetingen: 172g / (L) 105 x (B) 82 x (H) 43mm

Inhoud van verpakking:

Technaxx TX-152, 2x AAA batterijen, polsriem, reinigingsdoek, gebruiksaanwijzing



Artikelnummer 4899

