


## Duraplane G360 RX



### Robuuste, horizontale 360°-hybridelaser met Anti-Drift-Systeem en handontvanger


De Duraplane G360 RX is ideaal voor het snelle en exacte uitlijnen van horizontale lijnen en hellingen. De groene lasertechnologie zorgt voor een goede zichtbaarheid die met de laser-booster zelfs nog kan worden verdubbeld. De toepassing is uiterst comfortabel dankzij de veelzijdige bevestigingsmogelijkheden met de CrossGrip-houder en de statusweergave van de batterij. Met de handontvanger kan het toestel ook buitenshuis worden gebruikt. Bij externe inwerkingen schakelt de Duraplane automatisch uit met het Anti-Drift-Systeem. De handontvanger kan heel eenvoudig aan meetlatten worden aangebracht.

- Tijdbesparend aftekenen van horizontale lijnen in het complete vertrek
- Exact werken dankzij fijne en extreem felle laserlijnen
- Meetnauwkeurigheid dankzij waarschuwing voor ongewilde positieverandering
- Veelzijdige bevestiging via magneet- en klemhouder
- Laser-booster verdubbelt de zichtbaarheid van de laser
- Statusweergave batterij
- Robuust, tegen stof en water beschermd
- Klem- en wandhouder CrossGrip
- Tweede accu voor lange bedrijfstijd



#### TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK	± 3,5° (horizontaal)
NAUWKEURIGHEID	± 0,2 mm / m
NIVELLERING	horizontaal automatisch
ZICHTBAARHEID (KARAKTERISTIEK)*	60 m
WERKBEREIK MET HANDONTVANGER	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 60 m
LASERGOLFLENGTE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROOMVOORZIEJING	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah Netadapter 12V/DC / 2000mAh
GEBRUIKSDUUR	ca. 10 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	125 mm x 145 mm x 120 mm
GEWICHT	812 g (incl. accupak / zonder toebehoren)
	* bij max. 300 lux



Duraplane G360 RX      ARTIKELNR. 052.551A      EAN-CODE 4021563712564      VE 1