

KERN 347-055

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 20 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis	
Etui - Plastic Artikelnummer	347-080-400

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761256293
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	2,381
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0482
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	20 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	27×6 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-635
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	27×27×6 mm