

KERN 347-135

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	595,238 1
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	12,0465
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	100×88 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAKS- kalibratie	962-643
--	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×88 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-140-400
------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256392
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

