

KERN 367-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-060-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761257313
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	5,9524
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,1205
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - nominale waarde	50 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	30 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
OIML-conform	✓

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkS- kalibratie	962-636
--	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----