

KERN 367-07

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	11,9048
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,2409
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - nominale waarde	100 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×37 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-637
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×37 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-070-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761257269
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

