

KERN FCD 6K-3

KERN

Tafelweegschaal met geïntegreerde accu voor maximale mobiliteit en met praktische printeraansluiting



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Tafelweegschaal
Productfamilie	FCD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 g
Afreesbaarheid [d]	0,2 g
Reproduceerbaarheid	0,2 g
Linearisatie	± 0,6 g
Resolutie	30.000

Justeermogelijkheden Justering met extern gewicht

Aanbevolen justergewicht 6 kg (M2)

Mogelijke aanpassingspunten 6 kg

Inslingertijd 3 s

Opwarmtijd 120 min

Excentrische belasting bij 1/3 [Max] 1 g

Bauart der Waage Weegschaal met één bereik

Eenheden kg
g
lb
PCS
%
lb:oz

Maximale kruip (15 minuten) 800 mg

Maximale kruip (30 minuten) 1,6 g

Vooraf ingestelde eenheid kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	wit
Scherm grootte	145×25 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	340×320×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	230×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	230×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×230×12,5 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	200 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	2 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stuks)
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	2

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK

KERN FCD 6K-3

KERN

Tafelweegschaal met geïntegreerde accu voor maximale mobiliteit en met praktische printeraansluiting

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 10,8 mm
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterij capaciteit	4.000 mAh
Batterij spanning	3,7 V
Batterij - enkelgewicht	93 g
Batterijcapaciteit (Wh)	14,8 Wh
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, geen lekstroom (geïsoleerd)

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	415×375×185 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg

Brutogewicht ca.	4,0 kg
Verzendgewicht	5,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761283770
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

