

KERN 316-08

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 200 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	25
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,3125
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	200 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,3 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	28×43 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-338
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-338

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×43 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-080-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-080-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761094901
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

