KERN **318-36**

Milligramgewicht, E2, 50 mg, =ATTRVAL("weightShape")}, edelstaal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm^3)	0,0063
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	160
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0001
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	50 mg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,012 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
OIML-conform	✓

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	11×11×3 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-356

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	11×11×3 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761478541
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS