

KERN 318-37

KERN

Milligramgewicht, E2, 100 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst



Afmetingen verpakking (B×D×H)	9×9×3 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761478558
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	0,0125
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	160
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0003
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	100 mg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,016 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	9×9×3 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkks- kalibratie	962-357
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----