

KERN HDB 5K5N

KERN

Praktische handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HDB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	5 kg
Afreesbaarheid [d]	0,005 kg
Reproduceerbaarheid	0,005 kg
Linearisatie	± 0,015 kg
Resolutie	1.000

Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
----------------------	------------------------------

Aanbevolen justergewicht	5 kg (M1)
--------------------------	-----------

Inslingertijd	2 s
---------------	-----

Opwarmtijd	10 min
------------	--------

Weegcel - verbinding	4-draads
----------------------	----------

Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
---	---

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg lb N
----------	---------------

Interne meetfrequentie	5 Hz
------------------------	------

Tolerantie (% van [Max])	0,5%
--------------------------	------

Maximale kruip (15 minuten)	10 g
-----------------------------	------

Maximale kruip (30 minuten)	20 g
-----------------------------	------

Vooraf ingestelde eenheid	kg
---------------------------	----

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	72×25×105 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	72×25×188 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	25,4 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	105 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	188 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	4 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	4,5 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Meetcellen - aantal	1

Functionies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Hold-functie	✓
Bescherming IP - meetcel	IP65
Peak-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij - enkelgewicht	22,6 g

KERN HDB 5K5N

KERN

Praktische handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen

Batterij – totaalgewicht in het artikel	45,2 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,8 Wh
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	100 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	90 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761135543
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

