



## HSM SECURIO AF350 - 4,5 x 30 mm


### Datavernietiger HSM SECURIO AF350 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 350 vel en enkel ingevoerd papier.

### Specificaties

|  |                             |   |   |
|--|-----------------------------|---|---|
| <b>Productnr.:</b>                                 | 2113111                     | <b>Invoerbreedte:</b>                             | 240 mm  |
| <b>EAN</b>   | 4026631076548               | <b>Opvangvolume/-capaciteit:</b>                  | 35 l  |
| <b>Vernietigingswijze:</b>                         | snippers                    | <b>Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):</b> | 415   |
| <b>Snijgrootte:</b>                                | 4,5 x 30 mm                 | <b>Geluidsniveau (leegloop):</b>                  | ca. 56 dB(A)                                      |
| <b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>              | E-3   F-1   O-3   P-4   T-4 | <b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>                 | 395 x 435 x 837 mm                                |
| <b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m<sup>2</sup>:</b> | 12 - 14                     | <b>Gewicht:</b>                                   | 19,08 kg  |
| <b>Autofeed in vellen:</b>                         | 350                         | <b>Snijgoed:</b>                                  | Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, CD/DVD |
| <b>Opgenomen vermogen / motor:</b>                 | 500 W                       |   |   |
| <b>Spanning / Frequentie:</b>                      | 230 V / 50 Hz               |   |   |

### Productinformatie



Inductiegeharde volstalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-magazijn ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik.



De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen.



### Ook geschikt voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en betrouwbare duurzaamheid (vanaf HSM SECURIO AF150).



### Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



### Nuttige dubbelfunctie

Tijdens de autofeed-stapelverwerking is het mogelijk, gelijktijdig handmatig papier in te voeren.



### Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



### Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



### Op wieltjes verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wielen verrijdbaar (vanaf HSM SECURIO AF150).



[www.bbuer-enget.de/iz174](http://www.bbuer-enget.de/iz174)

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).  
\*Geldigheid vanaf HSM SECURIO AF150.



\* HSM SECURIO AF150, AF300

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

