



GYSFLASH 10.36/48 PL

Dubbele technologie : Lood & Lithium

EBS technologie :

voor het perfect uitbalanceren van de cellen van de accu.

Pb	36V	20 < 230 Ah
	48V	15 < 160 Ah

Li-ion	36V	10 < 230 Ah
	48V	8 < 160 Ah (13 of 14 cellen)

LiFePO₄	36V	10 < 230 Ah
	48V	8 < 160 Ah (15 of 16 cellen)

Compacte behuizing, IP43



Lood

- Vloeibaar / Gel
- AGM / EFB

Lithium

(LiFePO₄ of Li-ion "standard")

Klemmen 2 m, kunnen afgekoppeld worden

2 laadstroomsterktes :
8 A, 10 A

- Volledig automatisch laden zonder toezicht : 7 etappes (Lood) - 8 etappes (Lithium)
- De lader past zich automatisch aan aan de omgevingstemperatuur
- De boord-elektronica is volledig beveiligd tijdens het laden
- High Performance : inschakelduur van 10 A bij 100 % (30°C).

Art. 027060



www.gys.fr