

De GYSPOT 3404, met een vermogen van 3500 A, is het ideale gereedschap voor het uitdeuken en rechtekken van dun plaatwerk (motorkap, deur, dak). Het apparaat biedt verschillende functies, die het tot een compleet en veelzijdig gereedschap maken. Dankzij z'n lage energieverbruik kan het apparaat aangesloten worden op een eenvoudig 230V stopcontact.

EEN MULTIFUNCTIONELE SCHADEHERSTEL APPARAAT

4 gebruiksmodes :

- **Lassen van sterren of ringen** voor het rechtekken van plaatwerk.
- **Lassen van gegolfd draad**, ideaal voor het rechtekken van een rond profiel (bijvoorbeeld de wielkast)
- **Krimpen**, voor lichte beschadigingen en een perfecte afwerking.
- Gebruik van grafietpotlood.

EENVOUDIG IN GEBRUIK


- Schakelaar om over te gaan op de modus grafietpotlood.
- **Dankzij de intuïtieve draaiknop** kunnen het vermogen en de gewenste modus gekozen worden.
- **Handmatig** : het laspunt ontstaat na een eenvoudige druk op de trekker van het pistool.



Lengte kabels
massakabel : 2 m
pistool : 2 m
voedingskabel : 2 m

STANDAARD GELEVERD MET :

- 1 slaghamer, (1,1kg) en mondstuk sterhouder spijkertrekker
- 3 sterren
- 1 krimp mondstuk
- 1 aarding



OPTIONEEL :

Trolley
Spot 600
Art. code 053533









Trolley
Spot 800
Art. code 051331



Spotter Box
Art. code 053915



	I_2 max		U_2		I_{RMS}			
50/60hz	A		V	A	A		cm	kg
400V 2~	3500	Manuel	7,4	16	2500	OK	22.5x36x23.5	21