

KERN CKE 360-3

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 180.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CKE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	360 g
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Reproduceerbaarheid	0,001 g
Linearisatie	± 0,005 g
Resolutie	360.000
Tarrabereik	360 g

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 g (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g; 200 g; 350 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,01 g

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS
----------	---

Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
-----------------------------	-------

Maximale kruip (30 minuten)	20 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	89×30 mm
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	20 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	163×245×65 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	163×245×123 mm
Afmetingen rondlopende windbescherming - binnen (Ø×H)	90×40 mm
Afmetingen rondlopende windbescherming - buiten (Ø×H)	106×42 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	82 mm
Afmetingen weegoppervlak	82 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal windbescherming	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functionies

PreTare-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	180.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	2 mg

KERN CKE 360-3



Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 180.000 delen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden

20 mg

Mogelijke referentiehoeveelheid 5, 10, 20, n (willekeurig aantal stukken)

Bescherming IP - complete unit

-

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf
off
5 min
2 min
1 min
30 min
60 min
30 sec

Auto-Off interval(len) in netbedrijf
off
5 min
2 min
1 min
30 min
60 min
30 sec

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Aantal toetsen voor bediening

7

Interface

Interfaces RS-232 (optioneel)
Ethernet (optionele)
Bluetooth BLE (v4.0) (optionele)
USB-Device (optionele)
KUP
WiFi (optionele)

compatibel met EasyTouch

✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening AC-adaptor & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen

EURO
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel

EURO
UK
US
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Stroomvoorziening afneembaar afneembaar

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5,9V, 1A

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm

Type batterij/accu

Li-Ion

Batterij 4×1.5 V AA

Batterijaansluiting Batterijhouder

Batterij oplaadtijd 20 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 24 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 48 h

Accu oplaadtijd 8 h

Accu optioneel Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Approval

CE-teken

✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 235×365×175 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,85 kg

Brutogewicht ca. 1,8 kg

Verzendgewicht 3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761243439

REACH classificatie geen verboden stoffen


KERN CKE 360-3

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 180.000 delen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

