


# KERN AFH 13

Converter RS-232 naar USB

**KERN**



## Categorie

|                  |            |
|------------------|------------|
| Merk             | KERN       |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep     | Convertor  |

## Ontwerp

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | kunststof |
|---------------------|-----------|

## Milieuomstandigheden

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden                   | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 104×118×19 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,05 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,1 kg        |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761242463         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

STANDARD

