


SAUTER DC 100-Y1

Statische draaimomentsensor van gelegeerd staal

KERN

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Draaimomentsensor
Productfamilie	DC Y1

Meetsysteem

Meetbereik draainmoment [Max]	100 Nm
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1,9 mV/V

Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,2 mV/V
--	----------

Weegcel - verbinding	4-draads
----------------------	----------

Meetapplicaties	statisch draaimoment
-----------------	----------------------

Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	380 Ω
---------------------------------------	--------------

Weegcel - ingangsweerstand - variantie	10 Ω
--	-------------

Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
--	--------------

Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
---	------------

Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
---	-----

Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
---	------

Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 M Ω
-------------------------------------	-----------------

Weegcel - Gecombineerde fout	0,5%
------------------------------	------

Ontwerp

Materiaal	staal
-----------	-------

Kabellengte	2 m
-------------	-----

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-20 °C
---------------------------	--------

Gebruikstemperatuur [Max]	65 °C
---------------------------	-------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761248113
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×90×85 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,421 kg

Pictogrammen

STANDARD

