

SAUTER DC 1-Y2

Statische draaimomentsensor van gelegeerd staal

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Draaimomentsensor
Productfamilie	DC Y2

Meetsysteem

Meetbereik draaimoment [Max]	1 Nm
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1,5 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,15 mV/V
Weegcel - verbinding	4-draads
Meetapplicaties	statisch draaimoment
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	380 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	10 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 M Ω
Weegcel - Gecombineerde fout	0,5%

Funcities

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

Ontwerp

Materiaal	staal
Bouwworm	rond
Kabellengte	2 m

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-20 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	65 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761248144
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×90×85 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,326 kg

Pictogrammen

STANDARD

