

# Laserliner

## VarioStand 45 cm



**Compact statief van aluminium met krukslag en uittrekbare statiefpoten, bij uitstek geschikt voor uitlijnwerkzaamheden dicht bij de vloer**


Het compacte statief van aluminium is bij uitstek geschikt voor uitlijnwerkzaamheden dicht bij de vloer en zorgt voor een veilige plaatsing van lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad. De werkhogte kan met de krukslag en de uittrekbare statiefpoten worden ingesteld op een hoogte tussen 18 en 45 cm. Een ideale aanvulling voor lichte kruislijnlasers.

- Licht en robuust compact statief
- Exact en veilig plaatsen van lasermeettoestellen
- Krukslag en uittrekbare statiefpoten
- Voor alle lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad



### TECHNISCHE GEGEVENS

MATERIAAL	Aluminium
MAX. HOOGTE	445 mm
MIN. HOOGTE	175 mm
STATIEFAANSLUITING	1/4" schroefdraad
WERKOMSTANDIGHEDEN	-20°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	90 mm x 205 mm x 90 mm x (zonder toebehoren)
GEWICHT	248 g (zonder toebehoren)



1/4"



VarioStand 45 cm

ARTIKELNR. 080.22A

EAN-CODE 4021563716296

VE 1