

# Laserliner

## AirCheck Clima




### Digitale hygrometer met ventilatieadvies voor de verbetering van het ruimteklimaat

Dit digitale hygrometer bepaalt exacte de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Het handige toestel slaat de minimale en maximale klimaatwaarden op. De gebruiker wordt gewaarschuwd voor een te hoge en een te lage luchtvochtigheid. Als de voor mensen optimale luchtvochtigheid van 40 tot 60 % overschreden (te vochtig) of onderschreden (te droog) wordt, biedt het ventilatieadvies een mogelijkheid om het ruimteklimaat te verbeteren. Een goed ruimteklimaat heeft een positieve invloed op de gezondheid, zorgt voor meer wooncomfort en helpt bij de preventie van vochtschade. Bijzonder handig zijn de permanente weergave van de tijd en de timerfunctie die ideaal is voor de toepassing in de keuken. Het LCD-display kan eenvoudig worden afgelezen. Met de uitklapbare standaard en de hechtmagneten kan het toestel als tafelmodel gebruikt, op voorwerpen geplaatst en op metalen oppervlakken gefixeerd worden. Dankzij het aantrekkelijke design overtuigt deze hygrometer ook optisch.



#### TECHNISCHE GEGEVENS

MEETEENHEID	Omgevingstemperatuur Luchtvochtigheid
FUNCTIES	Real time klok MIN/MAX Alarm luchtvochtigheid Timer
MEETBEREIK OMGEVINGSTEMPERatuur	-9,9°C ... 50°C
NAUWKEURIGHEID OMGEVINGSTEMPERatuur	± 1°C
MEETBEREIK LUCHTVOCHTIGHEID (RELATIEF)	1% ... 99%
NAUWKEURIGHEID (ABSOLUUT) LUCHTVOCHTIGHEID (RELATIEF)	20% ... 80% (± 3%) <20% en >80% (± 5%)
STROOMVOORZIEJING	1 x 1,5V LR03 (AAA)
MAATEENHEID	°C (Celsius) % rH (relatieve luchtvochtigheid)
AFMETINGEN (B X H X D)	96 mm x 112 mm x 18 mm
GEWICHT	148 g (incl. batterijen)



2x  
AAA

