



4750RCHDW01FF3

**Gereedschapskoffers voor
algemeen gebruik - 194-delig**



Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

PRODUCTGEGEVENS

- Heavy-duty koffer met wielen
- Voor luchtvaartmonteurs, speciaal voor mobiel gebruik en geschikt voor alle vliegtuigen
- Gemaakt met een structuur van polypropyleencopolymerhars
- Luchtdrukventiel voor maximale bescherming tegen extreme weersomstandigheden
- Dubbel robuust boutsysteem voor hermetische afdichting
- TSA-goedgekeurd hangslot
- 194-delig
- Doppen, sleutels, schroevendraaiers, in de maten: 1/4"; 3/8", tangen en hamers
- Foamcodes: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 en FF2B16
- 4750RCHDW01 heavy-duty koffer met wielen
- 6700SM 1/4" zeskantdoppen van 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- A6800DM 1/4" ruimtevaart, lange doppen 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6709M 1/4" zeskantdopsleutel 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6709PH 1/4" dopsleutel PH1, PH2, PH3
- 6709TORX 1/4" dopsleutel TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL 1/4" omkeerbare ratel en smalle kop, 6954 1/4" T-greep, 6956 1/4" draaihandvat, 6958 1/4" gewricht
- 6960/6962 1/4" verlengstukken 50, 100, 150 mm
- 6962L 1/4" verlengstuk 355 mm, 6966 1/4" universeel verbindingsstuk, 6972H 1/4" bithouder, 7764 F 3/8" - M 1/4" verloopstuk
- 7400SM 3/8" korte doppen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM 3/8" lange doppen voor ruimtevaart 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M 3/8" zeskantdopsleutel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 7409TORX 3/8" dopsleutel TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL 3/8" ratel met kleine kop
- 7760/7762 3/8" verlengstukken 75, 125, 250 mm
- 7766 3/8" universeel verbindingsstuk, 7765 F 1/4" - M 3/8" verloopstuk, 8164-1/2 F 3/8" - M 1/2" verloopstuk, 7407H 3/8" dophouder 1/4" - 3/8"
- 111M ringsteeksleutel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M steeksleutel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 zwarte stiftsleutelset, kogelkop lang, 9-delig, 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C ERGO™ verstelbare moersleutel, verchromd 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE krabijzer 230 mm, 2535F2 magneetzoeker 1 kg, 7758 gewricht, BFLA01 Q3 ledzaklamp, 7754 3/8" T-greep
- 808050P ratelschroevendraaier met pistoolgreep, 808050S stubby ratelschroevendraaier
- 59S/31-1 bitset, 31-delig, Phillips, Pozidriv, TORX®, zeskant, gleuf
- 2047-0.8-4 haakse schroevendraaier 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
- 2047PR-1-2 dubbele haakse schroevendraaier voor Phillips-schroeven PH1-PH2
- BE-8020L ERGO™ gleufschroevendraaier 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
- BE-8030 ERGO™ gleufschroevendraaier 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
- BE-8155 ERGO™ gleufschroevendraaier 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
- BE-8260 ERGO™ gleufschroevendraaier met zeskantprofiel en extra gedeelte 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
- BE-8350 ERGO™ stubby gleufschroevendraaier 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 ERGO™ stubby Phillips-schroevendraaier PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 ERGO™ Phillips-schroevendraaier PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR 1/4" ratel, 1544 voelmaat, 2509 flexibele grijper 525 mm
- MTB-3-16-E rolbandmaat Engels 3 m, 2101GC-160IP ERGO™ zijsnijtang 160 mm
- 2427 GC-200IP ERGO™ punttang, 200 mm
- 2430 GC-200 IP ERGO™ verchromde punttang 200 mm
- 2628 GC-160IP ERGO™ combinatietang, verchromde afwerking, 160 mm
- 8224CIP ERGO™ waterpomptang, 1150-1/2H/P schuifmaat 150 mm
- 5515T-52 telescopische spiegel met scharnierende kop Ø50 mm, 2820EF2 mes voor elektriciens
- 481-300 DIN-hamer 300 mm, 3625W-35 hamer met nylon tip
- 3734 doorslag 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 centerpunt 120 mm

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product					
4750RCHDW01FF3	194	560 mm	365 mm	267 mm	20.47 kg

INHOUD VAN DE SET



Foaminlay voor 4750RCHDW01 met doppen en toebehoren 1/4" en 3/8" - 92-delig (laag III)

FF2B12



Foaminlay voor 4750RCHDW01 met sleutels - 39-delig (laag III)

FF2B13



Foaminlay voor 4750RCHDW01 met schroevendraaiers, ERGO, gleuf en Phillips en bits- 48-delig (laag III)

FF2B14



Foaminlay voor 4750RCHDW01 met tangen en meetgereedschap - 9-delig (laag II)

FF2B15



Foaminlay voor 4750RCHDW01 met slag gereedschap - 6-delig (laag I)

FF2B16



Gereedschapskoffer, kunststof, heavy-duty, op wielen 31 l

4750RCHDW01

