

De BTW 6V / 12V is een snelle, efficiënte en betrouwbare high-tech connected accu-tester. De BTW 6V / 12V test zowel de accu als de dynamo, en beschikt over een "zonder scherm" concept waardoor hij energie-zuinig is. Met de BTW 6V / 12V kunt u uw accu-testen met behulp van een speciale app direct op uw telefoon of tablet realiseren : u kunt zo efficiënt en snel een volledige vloot voertuigen (auto's, motoren...) testen.

EXPERT IN ACCU-TESTEN



Voor het testen van 6V en 12V accu's:

4 test-fases :

- Test de staat van de accu
- Test de start-capaciteit (CCA)
- Test de interne weerstand
- Test de accu-spanning en de laadstatus



Starter 12V en 24V :

- Test de opstartspanning.




Dynamo 12V en 24V :

- Test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning.



Wave form :






- Controleert de rimpeling van de accu-spanning.



VEELZIJDIG

- Geschikt voor alle soorten lood-accu's 6/12 V van 7 tot 240 Ah :
 - Verzegelde accu's SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
 - Open FLA accu's
 - START / STOP accu's (EFB / AGM) accu's

■ **Werkbereik :**

EN 	DIN 	SAE 	JIS 	IEC  internationale normen	CA(MCA scheepsaccu's
10 > 2000 A					

VOLLEDIGE TRACEERBAAR

- Volledig testrapport (uur, datum, naam enz.)
- Testgeschiedenis (opslagruimte voor 2000 testrapporten)
- Versturen van de resultaten per sms / email (tekst en afbeeldingen)
- Ergonomische bediening, eenvoudig in gebruik
 - Bluetooth verbinding - groot bereik
 - Automatische verbinding na een eerste connectie
 - Beschikbaar in 13 talen

ULTRA-PRECIËS

- Het meten van de dynamische weerstand minimaliseert het ontladen van de accu, en toont altijd een betrouwbaar resultaat dat niet vervormd is door :
 - de oppervlakte-lading
 - parasitair energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
 - gebrekkige contacten (roestige of loszittende polen)

ONMIDDELIJK RESULTAAT

- Accu spanning (4,5 V tot 16 V)
- Beschikbaar startvermogen
- Laadstatus en de staat van de accu (%)



- Toepassing (iPhone iOS / Android OS) gratis en meertalig.

		CCA STROOM SAE	TEST		RESULT	TEMPERATUUR COMPENSATIE	mm	mm	IP	kg	
Accu A	Accu V		LADEN & STARTEN SYSTEM VEHICLE								
6 - 12 V	7 > 240 Ah	10 > 2000 A	12 V 24 V	1 s	instant		100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11