

De DBT 500 6/12 V is een veelzijdige accutester, geschikt voor het testen van startaccu's, starters en dynamo's. De DBT 500 6/12 V is uiterst precies en 100% betrouwbaar, en geeft altijd de juiste diagnose dankzij het intuïtieve kleurenscherm, de 3 testmodules en z'n grafische functies.

## COMPLETE TESTFUNCTIES



### Voor het testen van 6V en 12V accu's:

- Test de accu-spanning en de laadstatus.



### Starter 6 en 12 V :

- Test de opstartspanning.



### Dynamo 12V :

- Test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning.



### Wave form

Deze functie, die direct toegankelijk is via een speciale knop, toont u de grafische analyse van de accu-spanning tijdens het opstarten.

Deze functie geeft een zeer compleet beeld van de staat van de accu.

## VEELZIJDIG

■ Geschikt voor het testen van 3 soorten loodaccu's van 7 tot 240 Ah :

- Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- STANDAARD VLOEIBARE accu's
- START / STOP accu's (EFB / AGM) accu's

### ■ Werkbereik :

| EN           | DIN          | SAE          | JIS           | IEC                   | CA(MCA<br>scheepsaccu's |
|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|              |              |              |               | internationale normen |                         |
| 100 > 2000 A | 100 > 1400 A | 100 > 2000 A | 25A17 > 245H2 | 100 > 1400 A          | 100 > 2000 A            |

## ULTRA-PRECIËS

- Compenseert automatisch de buitentemperatuur.
- De meting van de dynamische weerstand minimaliseert de ontlading van de accu en geeft een betrouwbaar testresultaat, dat niet vervormd is door :
  - de oppervlakte-lading
  - parasitair energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
  - gebrekkige contacten (roestige of loszittende polen)

## INTUÏTIEF & VEILIG



- Kleurenscherm 2,4 inches
- Controle van de spanning van de accu met behulp van een grafiek.
- U kunt de testresultaten downloaden en op een computer opslaan.
- Beveiligd tegen polariteitsomwisseling.



### Bedieningspaneel in 12 talen



|         |          | TEST   |                 |                                      | RESULT |         | TEMPERATUUR<br>COMPENSATIE | mm            |        | kg  |
|---------|----------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------|---------|----------------------------|---------------|--------|-----|
|         |          | Accu A | Accu V          | LADEN<br>& STARTEN<br>SYSTEM VEHICLE |        |         |                            |               |        |     |
| 6 -12 V | 7>240 Ah | •      | •<br>min<br>5 V | 6 -12 V                              | 1 s    | instant | •                          | 80 x 20 x 140 | 100 cm | 0.3 |