

Deze toortsen, licht en aangenaam in gebruik, bieden de lasser ideale wendbaarheid en de nodige souplesse. Het voorg gevormde handvat met GRIP biedt de lasser een optimaal houvast voor het realiseren van de perfecte las, De toorts SR 17 is een echte bestseller en bijzonder geschikt voor veelvoorkomende lasklassen.

EIGENSCHAPPEN

SR 17 BASIC

Koelsysteem : Luchtgekoeld
Capaciteit :

- in gelijkstroom (DC) : 140 A
- in wisselstroom (AC) : 125 A

Inschakelduur : 60 %

Wolfram elektrode : Ø 0,5 - 2,4 mm



SR 17 GRIP

Koelsysteem : Luchtgekoeld
Capaciteit :

- in gelijkstroom (DC) : 140 A
- wisselstroom (AC) 100 A

Inschakelduur : 35 %

Wolfram elektrode : Ø 0,5 - 2,4 mm



INSTELLINGEN

		L	DB
		—	GRIP
Aansluiting		l(m)	Ref
Ø 10/25	DIN	4m	046009
Ø 35/50		4m	044449 046030
		8m	044340 046047
EURO - connector (MIG)		4m	046108



INCLUSIEF

Alle noodzakelijke slijtonderdelen voor uw toorts TIG SR17 in één koffer :



- 2 mondstukken (N5 en N7)
- 2 spantanghouders (Ø1,6 + Ø2/2,4)
- 2 spantangen (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 toortskappen (1 korte + 1 lange)
- 2 wolfram elektroden WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Tevens te bestellen zonder de toorts (art. code 044678)

SLIJTONDERDELEN

STANDAARD GEBRUIK

Mondstuk	Spantanghouder	Standaard isolatiering	Spantang	Toortskap
N 4 - Ø6.5 (x3) 038394	Ø 1.6 (x3) 044968	(x1) 045040	Ø 1.6 (x3) 044982	Courte (x1) 044944
N 5 - Ø8.0 (x3) 045026	Ø 2.0/2.4 (x3) 044975		Ø 2.0 (x3) 044999	Longue (x1) 044951
N 6 - Ø9.5 (x3) 038400	Ø 3.2 (x3) 045118		Ø 2.4 (x3) 045019	
N 7 - Ø 11 (x3) 045033	Ø 4 (x3) 047648		Ø 3.2 (x3) 045125	
N 8 - Ø 12.5 (x3) 045286			Ø 4 (x3) 047655	
N 10 - Ø 16 (x3) 045293				
N 12 - Ø 19 (x3) 045309				

PROFESIONEEL GEBRUIK

Mondstuk / Gasverdeler	Gasverdeler	Isolatiering gasverdeler	Standaard isolatiering	Spantang	Toortskap
N 5 - Ø8.0 (x3) 045071	Ø 1.6 (x2) 045057	(x1) 045095	(x1) 045040	Ø 1.6 (x3) 044982	Courte (x1) 044944
N 7 - Ø 11 (x3) 045088	Ø 2.0/2.4 (x2) 045064			Ø 2.0 (x3) 044999	Longue (x1) 044951
				Ø 2.4 (x3) 045019	

AANBEVELINGEN

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 aansluiting 10/25 + DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 aansluiting 35/50 + DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 aansluiting EURO	Recommandée pour les générateurs MIG/MAG dotés de la fonction TIG tel que la gamme MULTIPLEARL.								