

Deze MIG/MAG lastoortsen (luchtgekoelde versie) beantwoorden volledig aan de eisen van lassers die diverse laswerkzaamheden willen uitvoeren. De anti-slip laag en het nieuwe kogelgewricht van het GRIP handvat zorgen voor een uitzonderlijk comfort tijdens het lassen.

BESCHRIJVING

Zeer robuuste toorts.
Voor industriële carrosserie-werkzaamheden en ketelbouw.
De nieuwe ergonomische handgreep met « GRIP », ligt zeer stevig in de hand, zelfs bij moeilijke lasposities.


EIGENSCHAPPEN

- **Stroom max (Imax) :** 230 A : CO2 en 200 A : Ar/CO₂
In de puls-module is de capaciteit gereduceerd tot 35%
- **Inschakelduur :** 230 A @ 60 %
- **Aanbevolen draaddiameter :** 0,8 tot 1,2 mm
- **Lengtes :** 3 m & 4 m



VERBRUIKSARTIKELN

Toorts



Houders contact tips & verspreiders

STAAL ALU	STAAL ALU
042995	042919

Contact tips

	STAAL	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041950	041059
Ø 1.0	041967 ● ●	041066 ● ●
Ø 1.2	041974	041073

Mondstukken

	lassen	
	STAAL	ALU
Ø 15	041882	041882

Mantels

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Staal	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
Teflon	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Koolstof	-	039834	-	039827	-	039810

Koffer met slijtonderdelen optioneel :

Art. code 041233

	x5
	x3
	x5 (M6-Ø 0.6)
	x5 (M6-Ø 0.8)
	x5 (Alu-M6-Ø 1.0)
	x3



- Originele apparatuur staal 3 m
- Originele uitrusting aluminium 3 m

- Originele apparatuur staal 4 m
- Originele apparatuur aluminium 4 m