

REF. 068674

De ERGOTECH+ 5-9/9-13 TRUE COLOR opto-elektronische kap is essentieel voor de veiligheid en beschermt het gezicht en de ogen van de lasser tegen UV, infrarood en spatten. Volautomatisch schakelt het masker in een fractie van een seconde over van helder naar getint, zodra het masker klaar is voor gebruik. De hoofdband is voorzien van een hoofdband, bevrijdt de handen van de lasser en biedt al het nodige comfort voor het laswerk.

EIGENSCHAPPEN

- XL Beeldscherm
- Ergonomische externe aanpassingsknoppen (gevoeligheid / tijd / kleur), makkelijk te gebruiken zelfs met handschoenen.
- Hoge gevoeligheid met 4 sensoren
- TIG lassen > 2A
- Filter: 5-9 / 9-13 tinten
- 5-9 bereik: speciale lage intensiteit
- TRUE COLOR-technologie



Klassiek LCD scherm




Technologie LCD True color




TECHNISCHE

Bescherming UV/IR	DIN 15
Classificatie	1/1/1/1
Heldere tint	3
Donkere tint	5 > 9 - 9 > 13
Reactietijd	0,08 ms
Terugkeer tijd op heldere tint	0,15 > 0,8 sec
Gezichtsvel	100 x 67 mm
Energie	zonnecel + batterijen (CR2450)
Gewicht	560 g
Instellingen	Gevoeligheid, tijdslimiet, tint, slijpen
Licht sensor	4
Te gebruiken voor	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 400
Normen	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379



Wordt geleverd met hoofdband MultiFit+




OPTIES

Tas voor lasmasker
043299




Antitranspirerende hoofdband
043466
x2



zoom x2
Loupe - Magnifying glass
for Zeus, Spaceview,
Ergotech & Alien
True Color
x1
042780

Glazen



114 x 133 (x10)	043893
103,7 x 69,5 (x5)	077102