


SAUTER AE 500

KERN

Snel aanpasbare universele schroefspanklem voor trek- en drukpogingen voor het krachtbereik tot 500 N



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Schroefvormige spanklem
Productfamilie	AE

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	51×41×15 mm
Materiaal	aluminium
Materiaal behuizing	aluminium
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Maximale klembreedte	15 mm
Maximale spanwijdte	10 mm
Trek-/drukkracht [Max]	500 N

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	51×41×15 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761200623
REACH classificatie	geen verboden stoffen