

SAUTER FS 2-2KOY1

KERN

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 200-Y1



Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	selecteerbaar

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Contactdoos voor voedingseenheid	USB C
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	2.400 mAh
Batterij spanning	3,7 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij - opbouw/vorm	Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket)
Batterijcapaciteit (Wh)	8,88 Wh
Batterij - lithiumgehalte	720 mg
Accu	3,7V, 2400mAh
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Accu oplaadtijd	8 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS OY1

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	2 kN
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,4 N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Krachtrichtingen	druk
Vooraf ingestelde eenheid	N
Aantal platforms / kanalen	2

Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

Ontwerp

Afmetingen meetcel (cilindrisch)	20×12 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Montage - krachtverdeling	3 × tapgat M3
Montage - krachttoeppassing	Drukstuk (van klantzijde)

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------

SAUTER FS 2-2KOY1



Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 200-Y1

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht)	963-262
--	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	3 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	320×290×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	3,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761358232
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

