KERN **HCD-A01**

Accuvoeding intern voor hijsgereedschappen



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Meetsysteem

Linearisatie	±

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×92×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,17346 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761218222