

SAUTER HEA 100

Shore-hardheidstestapparaat met omvangrijke functies

KERN

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Digitaal Shore-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HE

Meetsysteem

Af leesbaarheid hardheid [d] (Shore)	0,1
Meetbereik Shore	100
Testobject dikte [Min]	6 mm
Hardheidsschalen	Shore A
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	A
Inclusief testblok	✓
Eenheden	HA
Tolerantie (% van [Max])	1%
Positie voor plaatsing van de sensor	interne
Testkracht hardheidsmeting	10 N
Meetsonde diameter	18 mm

Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	32×21 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	153×50×29 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	153×50×29 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Gemiddelde functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
360° meting mogelijk	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	500
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	2 min

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V 1000 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Binnen plus, buiten minus
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Steekverbinder
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	400 mAh
Batterij spanning	3,6 V
Aantal batterijcellen	3
Batterij - enkelgewicht	42 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	126 g
Batterij - opbouw/vorm	Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket)
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Accu oplaadtijd	3 h

SAUTER HEA 100



Shore-hardheidstestapparaat met omvangrijke functies

Approval

CE-teken ✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	295×165×115 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761274013
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

