


KERN HFC-A01

Accuvoeding

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Meetsysteem

Interne meetfrequentie	60 Hz
------------------------	-------

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	50×150×20 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	88×64×256 mm

Funcities

Bereik draadloze module	20 m
-------------------------	------

Stroomvoorziening

Type batterij/accu	NiMH
Accu	7.2 V 2000 mAh

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	142×82×46 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761179073
-----------------	---------------