SAUTER **JCT 100**

Laagdiktemeter van de nieuwe generatie



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Laagdiktemeter
Productgroep	Digitale laagdiktemeter
Productfamilie	JCT

Meetsysteem

Testobject coating	Niet-magnetische bekledingen op ijzer en staal, type F Bekledingen op niet-magnetische metalen, type N
Meetbereik laagdikte [d] (µm)	2000 µm
Afleesbaarheid laagdikte [d] (µm)	0,1 µm
Minimumdikte basis materiaal	300 µm
Kleinste monster, vlak (radius)	10 mm
Kleinste monster, convex (radius)	1,5 mm
Kleinste monster, concaaf (radius)	50 mm
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	55
Eenheden	µm inch (mil)
Tolerantie (% van [Max])	2%
Positie voor plaatsing van de sensor	interne
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	60
Laagdiktemeters sensortype	FE NFE

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm type	Grafisch LCD
Scherm grootte	2 "
Scherm resolutie	240×320
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×65×35 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	152×65×35 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	152×65×35 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	152×65×35 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Continue registratie van meetgegevens mogelijk	✓
Grenswaardefunctie	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min

Interface

Interfaces	Bluetooth USB 2.0

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	Steekverbinder
Batterij oplaadtijd	20 h
Aantal batterijcellen	3
Batterij – opbouw/vorm	Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket)
Batterijcapaciteit (Wh)	4,81 Wh
Batterij – lithiumgehalte	9 g
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	6 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Accu oplaadtijd	3 h

SAUTER **JCT 100**

Laagdiktemeter van de nieuwe generatie

Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-112

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×198×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg
Verzendgewicht	0,75 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761367760
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

