KERN **KFP 15V40M**

Plateau: volledig van edelstaal



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V40-IP68

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	15 kg
Afleesbaarheid [d]	1 g
Minimumgewicht [Min]	40 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	2 × 3000 e
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	edelstaal IP68 gekapseld

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×240 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×240 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×240×107 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP68, IP69K

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	2 g; 5 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	700×410×225 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,8 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	12,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761475922
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

