# KERN **KFP 30V40LM**

Plateau: volledig van edelstaal



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Component |
| Productgroep | Plateau |
| Productfamilie | KFP-V40-IP68 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegbereik [Max] | 30 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 2 g |
| Minimumgewicht [Min] | 100 g |
| Weegcel - verbinding | 6-draads |
| Weegcel - resolutie (kalibreerbaar) | 2 × 3000 e |
| Weegcel OIML klasse | C3 |
| Weegcel type | edelstaal IP68 gekapseld |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 500×400 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 500×400 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 500×400×120 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | edelstaal |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Kabellengte | 3 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 20 m |
| Plattformkonstruktion | Single-Cell |
| Meetcellen - aantal | 1 |

## Functies

| | |
|---|---|
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP68, IP69K |

## Approval

| | |
|---|---|
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| IJkeenheid [e] | 5 g; 10 g |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 930×555×225 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 11 kg |
| Brutogewicht ca. | 13 kg |
| Verzendgewicht | 23,2 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761475946 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### FACTORY

