

KERN OAB 20LED

KERN

Nauwkeurig en met een lange levensduur: de betrouwbare partner voor uw laboratorium



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Polarimeter
Productgroep	Manuele polarimeter
Productfamilie	OAB-L

Meetsysteem

Divisie	1°
Loepen vergroting	3x
Optische rotatie [Max]	+180°
Optische rotatie [Min]	-180°
Vernier	0,05°
Golflengte	589 nm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	500×130×330 mm
Type polarimeter	Handmatig
Lichtbron	LED
Stabilisatietijd lampje	60 s
Meetcontainers	Glazen cuvet 100 mm Glazen cuvet 200 mm
Oculaire focus	✓
Verlichtingsmiddel Levensduur	ca. 50.000 h

Stroomvoorziening

Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	vast aangesloten
Contactdoos voor voedingseenheid	Beschermende contactstekker

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	570×210×410 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	9,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761476196
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

