KERN **OBB-A1592**

Oculair (Ø 30 mm): HWF 10x / Ø 20 mm (met schaalverdeling 0,1 mm)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop oculair

Oculair

Oculair veldbreedte	HWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair schaale	0,1 mm
Oculair diameter	30 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	85×65×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761249363
REACH classificatie	geen verboden stoffen