KERN **OBB-A1610**

PH-schuif 20 x/40 x voor fasecontrasteenheid van de serie



Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-schuif

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×50×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761249554
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY