

KERN OBB-A1618

KERN

Oculair: HWF 10x / Ø 20 mm, met schaal 0,1 mm, anti-schimmel, hoog-oogpunt (met schaalverdeling 0,1 mm)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop oculair

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculair

Oculair veldbreedte	HWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair schaale	0,1 mm
Oculair diameter	23,2 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	85×65×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761253766
REACH classificatie	geen verboden stoffen