

# KERN OBB-A3206

**KERN**

Achromatisch objectief, 60x /0,85 (geveerd) W.D. (0,4 mm)

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Merk             | Optics                               |
| Productcategorie | Optische Instrument                  |
| Productgroep     | Microscoop objectief<br>achromatisch |

## Ontwerp

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 36×25×25 mm |
|--------------------|-------------|

## Objectief

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Objectief vergroting       | 60x          |
| Objectiefkwaliteit         | Achromatisch |
| Numerieke apertuur         | 0,85         |
| Objectief werkende afstand | 0,4 mm       |

## Milieuomstandigheden

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Levertijden                   | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 65×40×40 mm  |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.              | 0,30 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,60 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,6 kg       |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761237452         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |