KERN **YKA-29**

Voedingsadapter extern CH, EU



Pictogrammen

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Stekkeradapter

Approval

CE-teken	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	47×75×33 mm
Materiaal	kunststoffen
Kabellengte	1,5 m

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	134×65×56 mm
Nettogewicht	0,0628 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg