

KERN YKG-01

Dot-matrix-printer

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Printer

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×245×140 mm
Materiaal	kunststoffen

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	24 V DC 1,5 A
Contactdoos voor voedingseenheid	3-pins ronde stekker

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×300×220 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761253056
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

