

KERN YKH-01

KERN

Hoogwaardige thermische printer - snel, robuust, gebruiksvriendelijk



Nettogewicht ca. 1,8 kg

Brutogewicht ca. 5,0 kg

Verzendgewicht 5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761253520

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Thermoprinter

Ontwerp

Materiaal	kunststoffen
-----------	--------------

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	24 V DC 1,5 A
Contactdoos voor voedingseenheid	3-pins ronde stekker

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	300×330×215 mm
Verzendmethode	Pakketdienst